

## weberKPS 605

Cementes simítóvakolat



Felhasználásra kész, por alakú, ásványi bázisú simítóvakolat cementes alapvakolatokra, illetve régi simítóvakolatok kijavítására, szürke színben.

### JÓ TUDNI

Anyagigény: kb. 4-5 kg/m<sup>2</sup>/3 mm

Kiadósság: kb. 8-10 m<sup>2</sup>/40 kg zsák

Keverővíz-szükséglet: 0,26 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 10,5 liter/zsák)

### TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: kb. 0,6 mm
- Nyomószilárdság: CSl
- Páradiffúziós tényező:  $\leq 8$
- Tapadószilárdság:  $\geq 0,2$  N/mm<sup>2</sup>
- Tűzvédelmi osztály: A1

### KERESKEDELMII INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerezés	Raklap mennyiség
R605	40 kg/zsák	30 zsák / 1200 kg

### ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

- Kiváló páraáteresztő
- Festhető felületet biztosít
- Kézi felhordásra



## AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A vakolt alapfelület legyen szilárd, száraz, teherbíró, megfelelően érdes, homogén, egyenletesen nedvszívó, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

## FELDOLGOZÁS

A szárazhabarcsot víz fokozatos hozzáadásával keverjük össze, a felhordás módjának megfelelő sűrűség eléréséig. Egyszerre több zsák tartalmát keverjük be, és keverőládában tároljuk. A vakolatalapot telítettségig nedvesítsük be, majd próbavakolással ellenőrizzük. Régi vakolatok javításánál használjunk weberKPS primer tapadóemulziót a tapadóképeség fokozására. Az előnedvesített felületre félszáraz állapotban kőműveskanállal vagy kőművesserpenyővel hordjuk fel a simítóvakolatot kb. 3 mm-es vastagságban, majd léccel vagy h-kartecsnivel húzzuk el. A simítóvakolatot saját levében vagy felnedvesítve dörzsöljük el, ill. simítsuk, ügyelve a toldások összemosására.

## TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberKPS 231	Lábazati alapvakolat
weberKPS light	Könnyített alapvakolat
weberKPS 141G	Gépi alapvakolat
weberKPS profi	Extra alapvakolat
weberKPS 141K	Kézi alapvakolat
weberKPS terralit	Hőszigetelő alapvakolat